

**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, P25M, Betegnelse, type W29: 34-000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236740 34-000
GTIN	4047109070011
Artikelklasse	24T

Beskrivelse**Passer til :**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

Bemærk:**De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Type: ST900

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 06T304

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,15 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	34-000
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,15 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 06T304
Type	P25M
Type	ST900
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

