

HEDI

LED-akku-stavlygte



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081259
GTIN	4003644006090
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

Batteristavlygte med drejelig kunststofkrog; tænd/sluk-kontakt, separat aktiverbart fladebelysning og lommelygte.

Lys fladebelysning via 160 LED'er. Med lader 230 V/12 V og billadekabel.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Beskyttelsesklasse IP: IP 20

ATEX-zone: Ingen

Lysnet: 560 lm

Brændetid: 3 h

Antal medfølgende akkuer: 1

Teknisk beskrivelse

Lysnet	560 lm
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Brændetid	3 h
Antal medfølgende akkuer	1
Energiforsyning	Akkudrevet
ATEX-zone	Ingen
Produkttype	Inspektionslampe

