

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 40/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260342 40/11
GTIN	4045197656056
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Underlægsplade	269005 3
Vendeplatteskruesæt	269028 2
ISO-kode holder	A40T SDUCR/L11
Midterforskydning L_3	27 mm
Skrue til underlagsplade	269013 2
Mindste forborings-Ø D_{min}	49 mm
Plattestørrelse	11 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Samlet længde L	300 mm
Spændehøjde L_2	39 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Vendeplatteskruesæt Type 8

269028 8

Underlagsplatte Type 3

269005 3

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500