

**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, P40, Betegnelse, type W29: 42-010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236760 42-010
GTIN	4047109036307
Artikelklasse	24T

Beskrivelse**Passer til :**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

Bemærk:**De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Type: ST900

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 080404

Tilspænding f i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,16 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	42-010
Tilspænding f i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 080404
Type	P40
Type	ST900
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

