



KOMET TwinKom® basisenhed til dobbeltskær uden aksialjustering med ABS®-skaft, kort, Ø Dmin – Ø Dmaks: 64-91mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	236680 64-91
GTIN	4047109262065
Artikelklasse	24F

Beskrivelse

Udførelse:

- Radial indstillelig holder til vendeskærsplatter for absolut bearbejdning med to skær gør det også muligt at omstille til trindelt værktøj ved større skæredybder.
- Kompakt værktøjskonstruktion.
- Justerbar kuglesprøjtedyse til målrettet kølemiddeltilførsel til skærene.
- Ved dybe udboringsarbejder giver spiralnoterne en bedre spåntransport.
- Kompatibelt med minimalmængdesmøring-1-kanal

Bemærk:

Holdere og vendeskærsplatter skal bestilles separat.

Yderligere udførelser og størrelser med aksialjustering på forespørgsel.

Bestillingseksempel:

1×nr. 236680 str. 24–32 – Basisenhed til dobbeltskær G01.

2×nr. 236684 str. 24–32 – Holder til dobbeltskær.

10×nr. 236520 str. 18–010 – Vendeskærsplatter til universalbrug (af typen BK8425).

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i alt}$	70 mm
Ø-område $D_{min}-D_{maks}$	64 - 91 mm
ABS® skaft-Ø D_s	50 mm

Udførelse	kort
Skaft	ABS
Boranvendelse	Skrå forboring
Boranvendelse	Tværboring
Boranvendelse	Konveks
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

Tilbehør

KOMET TwinKom® holder til dobbeltskær $\alpha = 80^\circ$ Skrubbearbejdning Holder 64-91	236684 64-91
KOMET TwinKom® holder til dobbeltskær $\alpha = 80^\circ$ Skrubbearbejdning Holder 64-91	236685 64-91
KOMET TwinKom® holder til dobbeltskær $\alpha = 90^\circ$ Sletbearbejdning Holder 64-91	236688 64-91
KOMET TwinKom® holder til dobbeltskær $\alpha = 90^\circ$ Skrubbearbejdning Holder 64-91	236686 64-91