



## SNMG 120404 Sæt med 10 stk., Type: HBX020



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251263 HBX020
GTIN	4045197664433
Artikelklasse	22D

### Beskrivelse

SNMG 120404 Sæt med 10 stk. HBX020 Hjørneradius: 0,4 mm

Type: HBX020

Spånbryder: PM

Skæredybde  $a_p$ : 1 - 5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 300 m/min

### Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt
Tilspænding $f$	0,1 - 0,5 mm/o
Skæredybde $a_p$	1 - 5 mm
Spånbryder	PM
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HBX020

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 300 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	QuickTurn-klemholder
Serie	Skærholder
Serie	eco-skærholdere
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120404
Antal skift/skær	8
Vendeplattetilknøtning	neutral