

**WN.G 080404, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252112 CA510
GTIN	4960664700479
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Spånryder	PS
Skæredybde $a_p$	1 - 3,8 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 450 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,15 - 0,6 mm/o
Type	CA510
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning