



## Snittapforlænger, Type: 1L



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338405 1L
GTIN	4067263108122
Artikelklasse	32H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Lang hhv. ekstra lang version.
- Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.
- Overførslen af momentet sker via firkanten.
- Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.

#### Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, f.eks. i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

#### Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Forlænger $\varnothing D_3$	6 mm
Forlænger $\varnothing D_4$	6,1 mm
Til nom. gevind- $\varnothing d_1$ DIN 371	M2 – M2,6
Forlænger $L_2$	70 mm
Til nom. gevind- $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M4
Forlænger $K_2$	4,9 mm
Til indspændingslængde $l_1$	22 mm
Til gevindskæft- $\varnothing d_2$	2,8 mm

Til firkant K <sub>1</sub>	2,1 mm
Forlænger L <sub>3</sub>	230 mm
Produkttype	Forlænger