

**WN.G 080404, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252112 CA6525
GTIN	4960664472321
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Spån Bryder	MS
Primær anvendelse	M
Skæredybde $a_p$	0,8 - 4 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,35 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Type	CA6525
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning