

**WNMG 080412 Wiper, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252117 CA510
GTIN	4960664700417
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,14 - 0,55 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm
Spån Bryder	WQ
Hjørneradius	1,2 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 450 m/min
Type	CA510
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080412
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning