

**WN.G 080404, Type: CA4515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252112 CA4515
GTIN	4960664600410
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Spånryder	STD
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	110 - 360 m/min
Tilspænding $f$	0,05 - 0,7 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4,2 mm
Primær anvendelse	K
Type	CA4515
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning