

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260343 16/07
GTIN	4045197653123
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Midterforskydning $L_3$	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	20 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Plattestørrelse	7 mm
ISO-kode holder	A16Q SDUCR/L07
Samlet længde L	180 mm
Spændehøjde $L_2$	14 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Skaft-Ø $D_s$	16 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500