

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260343 25/11
GTIN	4045197653147
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	17 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	32 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	A25R SDUCR/L11
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L_2	24 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendeplatteskruesæt Type 8	269028 8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500