

Garant**DC.T 070202, Type: HB7020**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260351 HB7020
GTIN	4045197699411
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DCMT 070202 HB7020 Type: HB7020
Spånbryder: SS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 400 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	SS

Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070202
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning