

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 32/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260343 32/11
GTIN	4045197656018
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 2
Skrue til underlagsplatte	269013 2
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Underlægsplade	269005 3
Midterforskydning L_3	22 mm
ISO-kode holder	A32S SDUCR/L11
Mindste forborings-Ø D_{min}	40 mm
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	250 mm
Spændehøjde L_2	31 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 8	269028 8
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underlagsplatte Type 3	269005 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500