

Garant**DC.T 11T304, Type: CU7010**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260359 CU7010
GTIN	4045197669049
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 11T304 CU7010 Type: CU7010
Spånbryder: SS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 210 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Sekundær anvendelse	M
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Spånbryder	SS
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	80 - 140 m/min
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 210 m/min
Type	CU7010
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning