

HOLEX®**WNMG 060404 Sæt med 10 stk., Type: HBX020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252132 HBX020
GTIN	4045197665775
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

WNMG 060404 Sæt med 10 stk. HBX020 Type: HBX020
Spånbryder: PM
Skæredybde a_p : 1 - 5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	PM
Skæredybde a_p	1 - 5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 300 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	P
Type	HBX020

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	eco-QT-/ eco-klemholder
Serie	QuickTurn-klemholder
Serie	Skærehoved
Serie	Skærholder
Serie	Borestang
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 16T308
Antal skift/skær	6
Vendeplattetilknýtning	neutral