

**WNMG 080408 Wiper, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252115 CA510
GTIN	4960664700400
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,14 - 0,55 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Primær anvendelse	P
Spånryder	WQ
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 450 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Type	CA510
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning