

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 40/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260343 40/11
GTIN	4045197656025
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Mindste forborings-Ø $D_{min}$	49 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Underlægsplade	269005 3
Plattestørrelse	11 mm
Skrue til underlagsplatte	269013 2
Vendeplatteskruesæt	269028 2
ISO-kode holder	A40T SDUCR/L11
Midterforskydning $L_3$	27 mm
Samlet længde $L$	300 mm
Spændehøjde $L_2$	39 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Skaft-Ø $D_s$	40 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendeplatteskruesæt Type 8	269028 8
Underlagsplatte Type 3	269005 3
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500