

**TNMG 160404, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251472 CA6525
GTIN	4960664513185
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Spånryder	MQ
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Type	CA6525
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	TNMG 160404
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning