

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 32/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251416 32/16
GTIN	4045197650955
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Fjederstiftsæt	259047 3
ISO-kode holder	A32S PTFNR/L 16
passende vendeskærsplatter	TN.. 1604..
Fjedersæt	259044 5
Mindste forborings-Ø D_{min}	40 mm
Knæledsskrue	259018 6
Underlægsplade	259031 34
Plattestørrelse	16 mm
Midterforskydning L_3	22 mm
Knæled	259015 9
Samlet længde L	250 mm
Spændehøjde L_2	31 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Skaft-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2,5 mm	674242 2,5
Fjedersæt10 dele Type 5	259044 5
Underlagsplatte Type 34	259031 34
Knæled Type 9	259015 9
Knæledsskrue Type 6	259018 6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500