

Garant**DC.T 11T302, Type: CU7010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260356 CU7010
GTIN	4045197668967
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DCMT 11T302 CU7010 Type: CU7010

Spånbryder: SS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 210 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	80 - 140 m/min
Spånbryder	SS
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Sekundær anvendelse	M

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 210 m/min
Hjørneradius	0,2 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Type	CU7010
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T302
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning