

**Borestangssæt stål med IK, højre, Type: SET11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260346 SET11
GTIN	4045197657749
Artikelklasse	29W

**Beskrivelse****Leveringsomfang:**

I kunststofkuffert.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: A20R SDUCR/L11

ISO-kode holder: A25R SDUCR/L11

ISO-kode holder: A16Q SDUCR/L11

passende vendeskærsplatter: DC.. 11T3..

Mindste forborings-Ø  $D_{min}$ : 25 mm

Mindste forborings-Ø  $D_{min}$ : 27 mm

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	269028 8
ISO-kode holder	A20R SDUCR/L11
ISO-kode holder	A25R SDUCR/L11
ISO-kode holder	A16Q SDUCR/L11
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..

Spændehøjde L <sub>2</sub>	15 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	18 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	23 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	13,6 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	16 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	18,5 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	27 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Samlet længde L	180 mm
Samlet længde L	200 mm
Samlet længde L	200 mm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Norm	DIN 8024
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 14	269028 14
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendeplatteskruesæt 10 dele	269420
Borestang, stål Skaft-Ø / plattestørrelse 25/11 mm	260342 25/11
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500