

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 32/16mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 251417 32/16  |
| GTIN                | 4045197650962 |
| Artikelklasse       | 21T           |

**Teknisk beskrivelse**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Midterforskydning $L_3$        | 22 mm           |
| Knæled                         | 259015 9        |
| Mindste forborings-Ø $D_{min}$ | 40 mm           |
| passende vendeskærsplatter     | TN.. 1604..     |
| Fjedersæt                      | 259044 5        |
| Knæledsskrue                   | 259018 6        |
| Plattestørrelse                | 16 mm           |
| ISO-kode holder                | A32S PTFNR/L 16 |
| Underlægsplade                 | 259031 34       |
| Fjederstiftsæt                 | 259047 3        |
| Samlet længde L                | 250 mm          |
| Spændehøjde $L_2$              | 31 mm           |
| Indstillingsvinkel $\kappa$    | 90 grader       |
| Skaft-Ø $D_s$                  | 32 mm           |
| Norm                           | DIN 8024        |
| Indsatstype                    | Venstre         |
| Indv. drejedybde op til        | 3×D             |

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Indvendig køling | ja                               |
| Anvendelse       | Langsgående drejning, indvendigt |
| Produkttype      | Borestang                        |

## Tilbehør

|  |            |
|--|------------|
| Fjederstifsæt10 dele Type 3  | 259047 3   |
| Knæled Type 9  | 259015 9   |
| Underlagsplatte Type 34  | 259031 34  |
| Knæledsskrue Type 6  | 259018 6   |
| Fjedersæt10 dele Type 5  | 259044 5   |
| PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2,5 mm           | 674242 2,5 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |