

**Borestangssæt stål med IK, Venstre, Type: SET07****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260347 SET07
GTIN	4045197656681
Artikelklasse	29W

Beskrivelse**Leveringsomfang:**

I kunststofboks.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
ISO-kode holder	A1012K SDUCR/L07
ISO-kode holder	A1216M SDUCR/L07
ISO-kode holder	A0810H SDUCR/L07
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Spændehøjde L ₂	9 mm
Spændehøjde L ₂	11 mm
Spændehøjde L ₂	15 mm
Midterforskydning L ₃	6,5 mm

Midterforskydning L ₃	9 mm
Midterforskydning L ₃	11 mm
Hovedlængde L ₁	22,5 mm
Hovedlængde L ₁	27,5 mm
Hovedlængde L ₁	40,5 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	12 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	15,5 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	18 mm
Samlet længde L	100 mm
Samlet længde L	125 mm
Samlet længde L	150 mm
Halsbredde L ₄	8 mm
Halsbredde L ₄	10 mm
Halsbredde L ₄	12 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
Borestang, stål Skaft-Ø / plattestørrelse 0810/07 mm	260343 0810/07
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500