

**Garant****DC.T 070204, Type: CU7010**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260353 CU7010
GTIN	4045197668875
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

DC.T 070204 CU7010 Type: CU7010  
Spånbryder: SS  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 90 - 210 m/min

## Teknisk beskrivelse

Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse	80 - 140 m/min
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 210 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Tilspænding $f$	0,05 - 0,2 mm/o
Sekundær anvendelse	M
Spånbryder	SS

Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	CU7010
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning