

**DCGT 070201, Type: SP4019****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260367 SP4019
GTIN	
Artikelklasse	28D

**Beskrivelse**

DCGT 070201 SP4019 Type: SP4019

Spånbryder: 62

Skæredybde  $a_p$ : 0,15 - 3 mm

Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 30 - 440 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,1 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	30 - 440 m/min
Primær anvendelse	UNI
Skæredybde $a_p$	0,15 - 3 mm
Tilspænding $f$	0,05 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	62
Type	SP4019

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT 070201
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning