

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/16mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251407 20/16
GTIN	4045197650924
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Spændejern	259038 14
Skrue- sæt	259023 2
Stift	259049 6
Plattestørrelse	16 mm
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Skaftstørrelse	20 mm
passende vendeskærsplatter	TN.. 1604..
ISO-kode holder	MTJNR/L 2020K16
Underlægsplade	259031 32
Hovedlængde L ₁	31 mm
Samlet længde L	125 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Underlagsplatte Type 32	259031 32
Skrue- sæt10 dele Type 2	259023 2
Spændejern Type 14	259038 14
Stift Type 6	259049 6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500