

**Borestangssæt stål med IK, Venstre, Type: SET11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260347 SET11
GTIN	4045197657763
Artikelklasse	29W

Beskrivelse**Leveringsomfang:**

I kunststofkuffert.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: A20R SDUCR/L11

ISO-kode holder: A25R SDUCR/L11

ISO-kode holder: A16Q SDUCR/L11

passende vendeskærsplatter: DC.. 11T3..

Mindste forborings- \varnothing D_{\min} : 25 mm

Mindste forborings- \varnothing D_{\min} : 27 mm

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 8
ISO-kode holder	A20R SDUCR/L11
ISO-kode holder	A25R SDUCR/L11
ISO-kode holder	A16Q SDUCR/L11
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..

Spændehøjde L ₂	15 mm
Spændehøjde L ₂	18 mm
Spændehøjde L ₂	23 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	25 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	27 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	32 mm
Midterforskydning L ₃	13,6 mm
Midterforskydning L ₃	16 mm
Midterforskydning L ₃	18,5 mm
Samlet længde L	180 mm
Samlet længde L	200 mm
Samlet længde L	200 mm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Norm	DIN 8024
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendeplatteskruesæt Type 14	269028 14
Vendeplatteskruesæt 10 dele	269420
Borestang, stål Skaft-Ø / plattestørrelse 16/07 mm	260343 16/07
Borestang, stål Skaft-Ø / plattestørrelse 16/07 mm	260342 16/07
Borestang, stål Skaft-Ø / plattestørrelse 20/11 mm	260343 20/11
Borestang, stål Skaft-Ø / plattestørrelse 25/11 mm	260343 25/11

Borestang, stål Skaft-Ø / plattestørrelse 20/11 mm

260342 20/11

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500