

Garant GRIDLINE

Sammenklappelig front Bredde 26G, Fronthøjde: 150mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	998250 150
GTIN	4067263107910
Artikelklasse	91R

Beskrivelse**Udførelse:**

Sammenklappelig front forhindrer genstande i at falde ned fra hylden. Fronten kan klappes ned foran. Klapvinkel maks. 180 grader. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på gentagne gange. Låsning på begge sider med individuel enhandsudløsning af skuffen.

Passer til:

Skuffereoler, containerudstyr.

Lakering:

Antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Der skal monteres en hylde med en fronthøjde på mindst 50 mm. Hvis der monteres skuffer med låse, døre, sikkerhedslåse osv. under den sammenklappelige front, skal der monteres en hylde med en fronthøjde på 100 mm. Der kan ikke monteres skuffer bag den sammenklappelige front. Ikke kompatibel med værktøjsskabe fra gruppe 93.

Teknisk beskrivelse

Fronthøjde	150 mm
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Nyttebredde	650 mm
Materialetykkelse	1,5 mm
Klapvinkel	180 grader
Nyttehøjde	125 mm
Vægt	2,6 kg

Dybde	38 mm
Nyttebredde i G	26
Brugsområde	Skuffereol
Brugsområde	Containerindretning
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Produkttype	Frontklap