

Garant GRIDLINE

**Udtrækshylde med øjer 200 kg, 56×24G, Monteringshøjde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	998280 150
GTIN	4067263111702
Artikelklasse	91R

**Beskrivelse****Udførelse:**

Udtrækshylde med **100% helt udtræk**. Åben fortil, sidehøjde 46 mm, indbygningshøjde 150 mm. Uden udstansninger til gitterskillevægge. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på gentagne gange. Med øjer foran og bagpå til f.eks. fastgørelse af fastsurringssele. Med oplåsning med én hånd.

**Passer til:**

Skuffereoler, containerudstyr.

**Leveringsomfang:**

Udtrækshylde komplet med 1 par styreskinner og øjer.

**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret**.

**Bemærk:**

Ikke kompatibel med værktøjsskabe fra gruppe 93, kan kun installeres i skuffereoler.

**Teknisk beskrivelse**

Monteringshøjde	150 mm
Brugsområde	Containerindretning
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Skuffer, nytteflade i G	56×24
Antal øjer	8
Nyttebredde i G	56
Nyttedybde i G	24

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Højdeindstilling i intervaller	25
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	56×24G
Nyttebredde	1400 mm
Nyttedybde	600 mm
Produkttype	Udtrækshylde