

Garant GRIDLINE

Udtrækshylde med øjer 200 kg, 36×20G, Monteringshøjde: 150mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	998274 150
GTIN	4067263111641
Artikelklasse	91R

Beskrivelse**Udførelse:**

Udtrækshylde med **100% helt udtræk**. Åben fortil, sidehøjde 46 mm, indbygningshøjde 150 mm. Uden udstansninger til gitterskillevægge. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på gentagne gange. Med øjer foran og bagpå til f.eks. fastgørelse af fastsurringssele. Med oplåsning med én hånd.

Passer til:

Skuffereoler, containerudstyr.

Leveringsomfang:

Udtrækshylde komplet med 1 par styreskinner og øjer.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Ikke kompatibel med værktøjsskabe fra gruppe 93, kan kun installeres i skuffereoler.

Teknisk beskrivelse

Brugsområde	Containerindretning
Monteringshøjde	150 mm
Antal øjer	4
Nyttebredde i G	36
Skuffer, nytteflade i G	36×20
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds

Nyttedybde i G	20
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Højdeindstilling i intervaller	25
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	36×20G
Nyttebredde	900 mm
Nyttedybde	500 mm
Produkttype	Udtrækshylde