



Akku-ladeskab PRO CHARGE, Model: PRO1200



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	981116 PRO1200
GTIN	4054923265677
Artikelklasse	96G

Beskrivelse

Udførelse:

Skabskabiner af stålplade med permanent automatisk lukning med oliedæmpet dørlukker, 2-punkts låsemekanisme.

- **Aflåseligt med profilylinder (egnet til låseanlæg) og visning af låsestatus (rød/grøn). Ikke kompatibel med Hoffmann-låsesystemet.**
- **Integreret transportsokkel til intern transport.**
- **Integrerede stillefødder til udligning af ujævnheder i gulvet.**
- **90 minutters brandsikkerhed udvendigt fra og ind (type 90 / typegodkendt iht. EN 14470-1) og over 90 minutters brandmodstandsdygtighed ved brandpåvirkning indvendigt fra og ud.**
- **Sikkerhedsstik til enkel afbrydelse fra strømmenet.**

Akku-ladeskab til sikker opladning og opbevaring af lithium-ion-batterier. Åbning af to skabsdøre samtidigt med kun én hånd. Udluftningsforsats for at forhindre varmeophobning under akku-opladningen. Trykafslutningsåbning i hoveddelen. Installeret 3-trins advarsels og brandsikkerhedssystem inklusive røgalarm, temperatursensor, optisk og akustisk alarmering og brandsikkerhedsenhed. Udløser automatisk i tilfælde af brand. Med stik til tilslutning til strømmenet. Multistikkontaktliste med metalhus og 8 stikdåser med beskyttelseskontakt til hvert lagerniveau monteret komplet og driftsklart indvendigt i skabet.

Norm:

DIN EN 14470-1 und DIN EN 1363-1

Leveringsomfang:

Skab med 5 hulpladehylder inkl. multistikkontaktlist, 1 bundkar, pulverlakeret stålplade.

Lakering:

Skabskabinet i antracitgrå RAL 7016, låger i ensianblå RAL 5010, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Med regelmæssige mellemrum (årligt) skal batteri-lager- og ladeskabe vedligeholdes fagligt korrekt af en egnet person samt kontrolleres med henblik på funktionsdygtigheden. Vi anbefaler en indbringning på gulvet med henblik på evakuering af sikkerhedsskabene.

Teknisk beskrivelse

Nyttebredde	1050 mm
Nominal spænding	230 V
Nyttedybde	522 mm
Nyttehøjde	1647 mm
Maks. belastning	600 kg
Volumen opsamlingsbeholder i bund	2,6 l
Indkørsel, indiv. mål, bredde	1120 mm
Indkørsel, indiv. mål, højde	90 mm
Antal hylder	5
Bredde	1193 mm
Højde	2224 mm
Dybde	615 mm
Antal bundopsamlingskar	1
Vægt	512 kg
Højdeindstilling i intervaller	32 mm
Flammebestandighed	90 min
Produkttype	Sikkerhedsskab