

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/22mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251407 25/22
GTIN	4045197650948
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	22 mm
Underlægsplade	259031 33
passende vendeskærsplatter	TN.. 2204..
Stift	259049 2
Skrue- sæt	259023 2
Skaftstørrelse	25 mm
ISO-kode holder	MTJNR/L 2525M22
Hovedlængde L ₁	36 mm
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Spændejern	259038 13
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 33	259031 33
Spændejern Type 13	259038 13
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Skrue- sæt10 dele Type 2	259023 2
Stift Type 2	259049 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500