

**DCGT 070204, Type: SP4019****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260369 SP4019
GTIN	
Artikelklasse	28D

Beskrivelse

DCGT 070204 SP4019 Type: SP4019

Spånbryder: 62

Skæredybde a_p : 0,15 - 3 mmTilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 30 - 440 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	UNI
Spånbryder	62
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,15 - 3 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 440 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	SP4019

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT 070204
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning