

**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK6425, Betegnelse, type W29: 42-000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236771 42-000
GTIN	4047109225404
Artikelklasse	24T

**Beskrivelse****Passer til :**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

**Bemærk:****De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Type: ST900; INOX

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 080404

Tilspænding f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	42-000
Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 080404
Type	BK6425
Type	ST900; INOX
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

