



## Skærholder SCLCR 95°, til vendeskærsplatter SC., højre, Skaft- / plattestørrelse: 20/09mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260048 20/09
GTIN	4067263109624
Artikelklasse	22E

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Målrettet køling på skæret.

**Bemærk:**

Kølevæskeoverførsel under hovedet via slangeforbindelse (G1/8 tomme – medfølger).

### Teknisk beskrivelse

Standard	Fabriksstandard
Samlet længde L	125 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Plattestørrelse	9 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
ISO-kode holder	SCLCR/L 2020K09
Skaftstørrelse	20 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Hovedlængde L <sub>1</sub>	17 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja

Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 2	269028 2
Momentskruetrækker Type TX15	659950 TX15