

**HOLEX Pro skærholder, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260049 20/09
GTIN	4067263109648
Artikelklasse	22E

Beskrivelse**Udførelse:**

Målrettet køling på skæret.

Bemærk:

Kølevæskeoverførsel under hovedet via slangeforbindelse (G1/8 tomme – medfølger).

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	9 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Skaftstørrelse	20 mm
Norm	Fabriksstandard
Funktionsbredde L ₄	25 mm
ISO-kode holder	SCLCR/L 2020K09
Samlet længde L	125 mm
Hovedlængde L ₁	17 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 2	269028 2
Momentskrueetrækker Type TX15	659950 TX15