

**HOLEX Pro skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260304 25/11
GTIN	4067263109679
Artikelklasse	22E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Målrettet køling på skæret.

**Bemærk:**

Kølevæskeoverførsel under hovedet via slangeforbindelse (G1/8 tomme – medfølger).

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde L <sub>1</sub>	21,5 mm
Plattestørrelse	11 mm
Standard	Fabriksstandard
Skaftstørrelse	25 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
ISO-kode holder	SDJCR/L 2525M11
Samlet længde L	150 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 2	269028 2
Momentskrueetrækker Type TX15	659950 TX15