

**HOLEX Pro skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260304 20/11
GTIN	4067263109662
Artikelklasse	22E

Beskrivelse**Udførelse:**

Målrettet køling på skæret.

Bemærk:

Kølevæskeoverførsel under hovedet via slangeforbindelse (G1/8 tomme – medfølger).

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	20 mm
Plattestørrelse	11 mm
Standard	Fabriksstandard
Samlet længde L	125 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Funktionsbredde L ₄	25 mm
ISO-kode holder	SDJCR/L 2020K11
Hovedlængde L ₁	20,5 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 2	269028 2
Momentskrueetrækker Type TX15	659950 TX15