

**HOLEX Pro skærholder, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261301 20/11
GTIN	4067263109440
Artikelklasse	22E

Beskrivelse**Udførelse:**

Målrettet køling på skæret.

Bemærk:

Kølevæskeoverførsel under hovedet via slangeforbindelse (G 1/8 tomme – medfølger).

Teknisk beskrivelse

Norm	Fabriksstandard
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Plattestørrelse	11 mm
Hovedlængde L ₁	24 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 22
Samlet længde L	125 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Funktionsbredde L ₄	25 mm
ISO-kode holder	SVJCR/L 2020K11
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
Momentskruetrækker Type TX15	659950 TX15
Momentskruetrækker Type TX8	659950 TX8