

**DCGX 11T3005, Type: SP4019****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260371 SP4019
GTIN	2050001939173
Artikelklasse	28D

Beskrivelse

DCGX 11T3005 SP4019 Type: SP4019

Spånbryder: 62

Skæredybde a_p : 0,15 - 3 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 30 - 440 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	62
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 440 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,15 - 3 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	UNI
Type	SP4019
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Skæremateriale	HM
Serie	eco-skærholdere
Serie	Skærholder
Serie	Borestang
Serie	Skærehoved
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGX 11T3005
Antal skift/skær	2
Vendeplattetilknytning	neutral