

**Garant****Fladespændepatron, PSC 32 kort, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308496 6
GTIN	4067263110002
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Med RFID-/balluffchip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

**Bemærk:**

Passende reduktionspatron SK 40 eller HSK 63 til PSC32, PSC 40 eller PSC 50 fås på anmodning. Passende reduktionspatron fra SK 50 hhv.HSK 100 til PSC 63 eller PSC 80 fås på anmodning.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	45 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Udvendig Ø D	25 mm
Adapter	PSC 32 kort
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron