

Garant**Fladespændepatron, PSC 32 kort, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308496 12
GTIN	4067263110033
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med RFID-/balluffchip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

Bemærk:

Passende reduktionspatron SK 40 eller HSK 63 til PSC32, PSC 40 eller PSC 50 fås på anmodning. Passende reduktionspatron fra SK 50 hhv. HSK 100 til PSC 63 eller PSC 80 fås på anmodning.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	12 mm
Udvendig Ø D	42 mm
Udragende længde, A-mål	55 mm
Adapter	PSC 32 kort
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron