

**Garant****ER-spændetangspatron, PSC 32 kort, til ER-spændepatronstørrelse: 20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308512 20
GTIN	4067263110132
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Med RFID-/balluffchip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i ER-spændetænger iht. DIN 6499 form A og B.

**Leveringsomfang:**

Inklusive belagt High-speed-spændemøtrik.

**Specialtilbehør:**

ER-spændepatroner, nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	50 mm
Spændeområde	1 - 13 mm
Til ER-spændetænger	20
Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610	20
Udvendig Ø D	34 mm
Adapter	PSC 32 kort
Holder-standard	ISO 26623-1

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spændepatron