

Garant**Spændepatron til fræser med kølekanalboringer, PSC 40 kort, Spænde-Ø D1: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308497 14
GTIN	4067263110187
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med RFID-/balluffchip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309885, stiknøgle nr. 309893.

Bemærk:

Passende reduktion fra PSC 63 til PSC 40 eller PSC 50 nr. 318892.

Passende reduktionspatron SK 40 eller HSK 63 til PSC32, PSC 40 eller PSC 50 fås på anmodning.

Passende reduktionspatron fra SK 50 hhv. HSK 100 til PSC 63 eller PSC 80 fås på anmodning.

Passende forlængere fås under nr. 318894.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	55 mm
Udvendig Ø D	44 mm
Spænde-Ø D ₁	14 mm

Adapter	PSC 40 kort
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron til fræser