

Garant**Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingskrue, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 12/6mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302410 12/6
GTIN	4067263110200
Artikelklasse	31A

Beskrivelse

Udførelse:

Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ).

Uden længdeindstillingskrue, **kort.**

Anvendelse:

Til anvendelse i krympepatroner, hydro-spændepatroner og ER-spændetangpatroner.

Bemærk:

Maks. tilladt omdrejningstal 8000 min⁻¹.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ød	12 mm
Borings-Ø D ₁	6 mm
Ø D ₂	8 mm
Samlet længde L	160 mm
Produktnavnsegenskab	L = 160 mm
Produkttype	Forlænger