

**Garant****ER-spændetangspatron, HSK-E 50 kort, til ER-spændepatronstørrelse: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	305155 16
GTIN	4067263110286
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Gennemgang boret op (uden indstillingsskrue).**
- **Behandlede HSK-funktionsflader.**

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i ER-spændepatroner iht. DIN 6499 – form A og B.

**Leveringsomfang:**

Inklusive belagt High-speed-spændemøtrik.

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, ER-spændepatroner, nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300.

**Bemærk:**

Uden RFID/Balluff-Chip-boring.

**Teknisk beskrivelse**

Til ER-spændetænger	16
Spændeområde	0,5 - 10 mm
Udragende længde, A-mål	60 mm
Adapter	HSK-E 50 kort
Holder-standard	DIN 69882-6

Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron