



## Snittapforlænger med IK, Type: 6L



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338435 6L
GTIN	4067263110361
Artikelklasse	32H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Lang hhv. ekstra lang version.
- Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.
- Overførslen af momentet sker via firkanten.
- Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.

Med indvendig kølemiddeltilførsel.

#### Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, f.eks. i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

#### Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Til nom. gevind- $\varnothing$ $d_1$ DIN 374/376	M11
Forlænger $\varnothing$ $D_3$	8 mm
Forlænger $L_3$	230 mm
Forlænger $\varnothing$ $D_4$	13 mm
Forlænger $K_2$	6,2 mm
Forlænger $L_2$	80 mm
Til indspændingslængde $l_1$	30 mm
Til gevindskæft- $\varnothing$ $d_2$	8 mm

Til nom. gevind-Ø d <sub>1</sub> DIN 371	M8
Til firkant K <sub>1</sub>	6,2 mm
Indvendig køling	ja
Produkttype	Forlænger