



## Snittapforlænger med IK, Type: 4L



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338435 4L
GTIN	4067263110323
Artikelklasse	32H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Lang hhv. ekstra lang version.
- Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.
- Overførslen af momentet sker via firkanten.
- Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.

Med indvendig kølemiddeltilførsel.

#### Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, f.eks. i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

#### Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Til nom. gevind-Ø $d_1$ DIN 371	M4,5 – M6
Til nom. gevind-Ø $d_1$ DIN 374/376	M8
Forlænger Ø $D_3$	7 mm
Til firkant $K_1$	4,9 mm
Forlænger $K_2$	5,5 mm
Til gevindskæft-Ø $d_2$	6 mm
Forlænger $L_3$	230 mm
Til indspændingslængde $l_1$	26 mm

Forlænger Ø D <sub>4</sub>	12,1 mm
Forlænger L <sub>2</sub>	70 mm
Indvendig køling	ja
Produkttype	Forlænger